FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X170

Artikelnummer	55010.160.170
Merk	-
UBB	500571376689
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115858
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	170
P	2
s	24

Technische tekening

