FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X80

Artikelnummer	55010.180.080
Merk	-
UBB	951351920529
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325112
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Technische tekening

