FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X190

Artikelnummer	55010.200.190
Merk	-
UBB	500571377422
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115933
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	190
P	2.5
s	30

Technische tekening

