FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M22X70

Artikelnummer	55010.220.070
Merk	-
UBB	951351922434
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325402
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	70
P	2.5
s	32

Technische tekening

