FABORY

# Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X60

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 55010.240.060 |
| Merk | - |
| UBB | 950351869074 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492325440 |
| PKG. van 5 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M24 |
| Lengte | 60 mm |
| Klasse | Min.50 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A4 |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50. |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 60 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Technische tekening

