FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X80

Artikelnummer	55010.240.080
Merk	-
UBB	950351869314
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325471
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

Technische tekening

