FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X100

Artikelnummer	55010.240.100
Merk	-
UBB	950351869561
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325495
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Technische tekening

