FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X130

Artikelnummer	55010.240.130
Merk	-
UBB	951351923671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325525
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	130
P	3
s	36

Technische tekening

