FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X70

Artikelnummer	55010.270.070
Merk	-
UBB	950351912536
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325600
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	70
P	3
s	41

Technische tekening

