FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X65

Artikelnummer	55010.300.065
Merk	-
UBB	500571379576
UNSPSC	31161620
EAN	8715494116145
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	65 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	65
P	3.5
s	46

Technische tekening

