FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X90

Artikelnummer	55010.300.090
Merk	-
UBB	950351870957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325709
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

Technische tekening

