FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X110

Artikelnummer	55010.300.110
Merk	-
UBB	950351871112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325723
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	110
P	3.5
s	46

Technische tekening

