FABORY



Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X20

Artikelnummer	55012.060.020
Merk	-
UBB	500512346023
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310154
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
n	1.6
P	1
s	10

Technische tekening

