FABORY



Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X30

Artikelnummer	55012.080.030
Merk	-
UBB	500512314591
UNSPSC	31161620
EAN	8715494287470
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
n	2
P	1.25
s	13

Technische tekening

