FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X10

Artikelnummer	55050.020.010
Merk	-
UBB	951351744804
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327505
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als L ≤	20
k (max.)	2
L (mm)	10

Technische tekening



P	0.4
s	1.5