FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X16

Artikelnummer	55050.020.016
Merk	-
UBB	951351809250
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327529
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als L ≤	20
k (max.)	2
L (mm)	16

Technische tekening



P	0.4
s	1.5