FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X8

Artikelnummer	55050.040.008
Merk	-
UBB	950351872698
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327772
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	8

Technische tekening



P	0.7
s	3

FABORY