FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X18

Artikelnummer	55050.040.018
Merk	-
UBB	500571289726
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141239
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	18

Technische tekening



P	0.7
s	3

FABORY