FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M4X35

Artikelnummer	55050.040.035
Merk	-
UBB	950351873357
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327840
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	35 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	35

Technische tekening



P	0.7
s	3

FABORY