FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M4X55

Artikelnummer	55050.040.055
Merk	-
UBB	500571289981
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141253
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	55 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	55

Technische tekening



P	0.7
s	3

FABORY