FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M4X70

Artikelnummer	55050.040.070
Merk	-
UBB	500571290047
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141260
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	70

Technische tekening



P	0.7
s	3

FABORY