FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X40

Artikelnummer	55050.050.040
Merk	-
UBB	950351874264
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327970
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	40

Technische tekening



P	0.8
s	4