FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X45

Artikelnummer	55050.050.045
Merk	-
UBB	950351874348
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327987
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	45

Technische tekening



P	0.8
s	4