FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X50

Artikelnummer	55050.050.050
Merk	-
UBB	950351874421
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327994
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	50

Technische tekening



P	0.8
s	4