FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X65

Artikelnummer	55050.050.065
Merk	-
UBB	500571290468
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141307
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	65 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	65

Technische tekening



P	0.8
s	4