FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X6

Artikelnummer	55050.060.006
Merk	-
UBB	500571291037
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141369
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	6

Technische tekening

