FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X25

Artikelnummer	55050.060.025
Merk	-
UBB	950351875253
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328106
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	25

Technische tekening

