FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X130

Artikelnummer	55050.060.130
Merk	-
UBB	951351813609
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328243
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	130

Technische tekening

