FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X10

Artikelnummer	55050.080.010
Merk	-
UBB	951351813948
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328274
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	10

Technische tekening



P	1.25
s	6

FABORY