FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X16

Artikelnummer	55050.080.016
Merk	-
UBB	950351876244
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328298
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	16

Technische tekening



P	1.25
s	6

FABORY