FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X18

Artikelnummer	55050.080.018
Merk	-
UBB	500571291524
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141413
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	18

Technische tekening



P	1.25
s	6

FABORY