FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X200

Artikelnummer	55050.080.200
Merk	-
UBB	500571292282
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141482
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	200

Technische tekening



P	1.25
s	6

FABORY