FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X130

Artikelnummer	55050.100.130
Merk	-
UBB	951351815505
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328656
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	130

Technische tekening

