FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X170

Artikelnummer	55050.100.170
Merk	-
UBB	500571293439
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141604
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	170

Technische tekening

