FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X20

Artikelnummer	55050.120.020
Merk	-
UBB	950351879057
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328687
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	20

Technische tekening



P	1.75
s	10