FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X35

Artikelnummer	55050.120.035
Merk	-
UBB	950351879396
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328717
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	35

Technische tekening



P	1.75
s	10