FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X100

Artikelnummer	55050.120.100
Merk	-
UBB	950351880287
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328809
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	100

Technische tekening



P	1.75
s	10