FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X25

Artikelnummer	55050.140.025
Merk	-
UBB	951351816750
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328861
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als L ≤	55
k (max.)	14
L (mm)	25

Technische tekening

