FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X70

Artikelnummer	55050.180.070
Merk	-
UBB	500571296572
UNSPSC	31161605
EAN	8715494540537
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	48
d-D	M18
dk(max.)	27
Voldraad als L ≤	65
k (max.)	18
L (mm)	70

Technische tekening



P	2.5
s	14

FABORY