FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X40

Artikelnummer	55050.200.040
Merk	-
UBB	950351881921
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329196
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	40

Technische tekening



P	2.5
s	17

FABORY