FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X55

Artikelnummer	55050.200.055
Merk	-
UBB	950351882267
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329226
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	55

Technische tekening



P	2.5
s	17

FABORY