FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M24X65

Artikelnummer	55050.240.065
Merk	-
UBB	500571297646
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136112
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	65

Technische tekening

