FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M24X75

Artikelnummer	55050.240.075
Merk	-
UBB	500571297729
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541657
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	75

Technische tekening

