FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M24X90

Artikelnummer	55050.240.090
Merk	-
UBB	950351883828
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329387
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	90

Technische tekening

