FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X120

Artikelnummer	55050.270.120
Merk	-
UBB	951351954288
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329523
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	66
d-D	M27
dk(max.)	40
Voldraad als L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	120

Technische tekening

