FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) M20

Artikelnummer	55089.200.001
Merk	-
UBB	500616630306
UNSPSC	31161727
EAN	8715494473279
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A5 (1.4571)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Gestabiliseerd RVS 1.4571 is in basis een A4 RVS met titanium.TDe toevoeging van titanium zorgt ervoor dat het risco op interkristallijne corrosie ten gevolge van lassen verminderd wordt.Daarbij wordt 1.4571 voornamelijk toegepast in slecht toegankelijke verbindingen in een chloride of zwaveldioxide atmosfeer.Door de titanium toevoeging is is materiaal niet

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

	tot hoogglans te polijsten.

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technische tekening

