
FABORY



Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A4 M12

Artikelnummer	55119.120.001
Merk	-
UBB	500571770378
UNSPSC	31161727
EAN	8715494099158
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.Het gebruik van sluitringen is overbodig.Voorzien van een uitstekend

Standaarden

DIN	≈6923
ISO	≈4161
NF	≈E25-406

	borgende vertanding.

Technische specificatie

d-D	M12
dc(max.)	26
m (max.)	12
P	1.75
s	18

Technische tekening

