FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X1,50

Artikelnummer	55160.180.150
Merk	-
UBB	950355595907
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336460
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M18
m	15
P	1.5
s	27

Technische tekening

