FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X1,50

Artikelnummer	55160.270.150
Merk	-
UBB	500571389302
UNSPSC	31161727
EAN	8715494128315
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Technische tekening

