FABORY

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 M16X1,50 (LH)

Artikelnummer	55163.160.150
Merk	-
UBB	500571727154
UNSPSC	31161727
EAN	8715494123822
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M16
m	13
P	1.5
s	24

Technische tekening

